

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SK 3174.100 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3174.100 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószelekre épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3174.100
Kivitel	tetőventilátorokhoz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Vegyí szál
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védeltsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3138.... 3139.... 3140....
Méret	Szélesség: 264 mm Magasság: 95 mm Mélység: 17 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G3
IP védeltség az IEC 60 529 szerint	IP 55 a tetőventilátorba történő beszerelés esetén
Csomagolási egység	12 db
Nettó tömeg	0,012 kg
Bruttó tömeg	0,1 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Jellemzők

---

Termékleírás

SK SZŰRŐBETÉT, 3138/3139-HEZ, 12db/cs

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

CSA

UR + C-UR (recognized)