

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.120

Hajtogatott szűrő

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.120 - Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékűtőkhez

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyszálás szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3174.120
Kivitel	tetőventilátorokhoz
Anyag	Redősszűrő: az alap poliészter, olvasztva fúvott polikarbonát
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3138.xxx 3139.xxx 3140.xxx
Méret	Szélesség: 265 mm Magasság: 100 mm Mélység: 18 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: M5 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO ePM10 50 %
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 szűrőbetétes és tetőventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén

Jellemzők

Csomagolási egység	12 db
Nettó tömeg	0,276 kg
Bruttó tömeg	0,4 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Hajtogatott szűrő, IP54, 3138./3139./3140.xxx tetőventilátorhoz, SzéxMaxMé: 265x100x18 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------