


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3177.000

Szűrőbetét

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3177.000 - Szűrőbetét nyomóventilátorhoz

Nagy porterhelés esetén ajánlott a szűrőbetétek használata. Így egyszerűbb a készülékek takarítása. A szennyeződés mértékétől függően a szűrőt rendszeresen cserélni kell.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3177.000
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Vegyí szál
Az alábbi cikkszámokhoz	3144.000 3145.000 3176.000
Méret	Szélesség: 425 mm Magasság: 85 mm Mélység: 8 mm
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,02 kg
Bruttó tömeg	0,025 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK SZŰRŐBETÉT SK 3144/3145/3176-HOZ