


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3182.125 Hajtogatott szűrő

Állapot: 2026.07.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3182.125 - Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékűtőkhöz

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3182.125
Kivitel	szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
Anyag	Redősszűrő: az alap poliészter, olvasztva fúvott polikarbonát Felszívószőnyeg: 100% poliészter
Szín	fehér
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Méret	Szélesség: 212,5 mm Magasság: 212,5 mm Mélység: 21 mm

Jellemzők

Elnyelőbetét mérete	Szélesség: 221 mm Magasság: 221 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55 szűrőbetétes ventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén
Megjegyzés a cikkszámhoz	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,35 kg
Bruttó tömeg	0,38 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Hajtogatott szűrő, IP 55, 3240./3241.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 212,5x212,5x21 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UR + C-UR (recognized)
--------------	-------------------------------