

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3182.135

# Finomszűrő betét

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3182.135 - Finomszűrő betét hajtogatott szűrőhöz

Az IP 55 védetség eléréséhez (kivéve 3245.xxx esetén) a Blue e+ szűrőbetétes ventilátor hajtogatott szűrőjével együtt.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3182.135
Kivitel	hajtogatott szűrőhöz
Anyag	Felszívószőnyeg: 100% poliészter
Szín	fehér
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védetsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3240.3xx 3240.7xx 3240.900 3241.7xx 3241.900
Elnyelőbetét mérete	Szélesség: 221 mm Magasság: 221 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55 hajtogatott szűrő alkalmazásával
Megjegyzés a cikkszámhoz	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,06 kg
Bruttó tömeg	0,062 kg
Vámtarifaszám	39269097

# Jellemzők

---

ETIM 9	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK elnyelő betét, IP55, 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMaMé: 221x221x2,9 mm

---