


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3183.135 Finomszűrő betét

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3183.135 - Finomszűrő betét hajtogatott szűrőhöz

Az IP 55 védetség eléréséhez (kivéve 3245.xxx esetén) a Blue e+ szűrőbetétes ventilátor hajtogatott szűrőjével együtt.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3183.135
Kivitel	hajtogatott szűrőhöz
Anyag	Felszívószőnyeg: 100% poliészter
Szín	fehér
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védetsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3243.3xx 3243.7xx 3243.900 3244.7xx 3244.900 3245.9xx
Elnyelőbetét mérete	Szélesség: 289 mm Magasság: 289 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55 hajtogatott szűrő alkalmazásával
Védetség	A védetség a 3245.xxx szűrőbetétes ventilátorral/kilépő szűrővel együtt IP 52
Megjegyzés a cikkszámhoz	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,075 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,087 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK elnyelő betét, IP55, 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMaMé: 289x289x2,9 mm