


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3186.630 Blue e+ fali klíma

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3186.630 - Blue e+ fali klíma 1,6 kW - 5,5 kW

Energiahatékony, fali kivitelű Blue e+ hűtőberendezések az 1600 - 5500 W teljesítményszályban. A fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén akár 75%-os energiamegtakarítás is elérhető. Kapható acéllemez és nemesacél kivitelben.



Jellemzők

| | |
|----------------|--|
| Cikkszám | SK 3186.630 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Előnyei | Átlagosan 75%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és a hőcsöves (Heat Pipe) technológia révén Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik Minden komponens hosszabb élettartamú a kapcsolószekrényben és a hűtőberendezésben a beépített elemeket kímélő hűtés révén Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével |
| Termékváltozás | A hűtőberendezésre történő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló csatlakozódoboz-fedél 2024 eleje óta nem része a csomagnak. A 3355.200 és 3355.210 fedél tartozékként opcionálisan megrendelhető. |
| Anyag | 1.4301 nemesacél (AISI 304) |
| Szín | RAL 9007 |
| Egységcsomag | Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Integrált elektromos kondenzátum párologtató Rögzítési segédanyagokkal együtt Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Opciók | A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékhűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatokat, állapotokat és rendszerüzeneteket távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága. |
| A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény | Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2 kW Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 2 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 1,29 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 1,29 kW |
| Névleges üzemi feszültség | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a szerelési utasításokat. A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében. Csak a félig kültéri területen alkalmazható (leírást lásd az útmutatóban) |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Tűrés: 110 V -10% (99 V) és 240 V +10% (264 V) / 380 V -10% (342 V) és 480 V +6% (509 V) |
| Névleges teljesítmény | 0,73 kW |
| Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos) | Külső kör: 1.250 m ³ /h Belső kör: 1.250 m ³ /h |
| Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 |
| Szezonális energiahatékonysági együttható (Seasonal energy efficiency ratio, SEER) 50/60 Hz | 7,6 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Méret | Szélesség: 450 mm Magasság: 1.600 mm Mélység: 294 mm |
| Szükséges szerelőnyílás | Kivágás szélessége: 433 mm Kitörés magassága: 1.579 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | Belső kör IP 55 |

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Protection category NEMA | UL Type 12 UL Type 3R |
| Hűtőközeg | Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1,07 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,68 t |
| Hőmérséklet szabályzás | e+ vezérlő (gyári beállítás +35 °C) |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -20 °C...60 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -40 °C...70 °C |
| Hűtőközeg-kör (aktív) üzemi hőmérséklettartomány | 3 °C...60 °C |
| Heat Pipe üzemi hőmérsékleti tartomány | -20 °C...45 °C |
| Beállítható tartomány | 20 °C...50 °C |
| Névleges teljesítmény Pel | Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,62 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,6 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,6 kW |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.) | 24 bar |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 54,8 kg |
| Bruttó tömeg | 73,8 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 952,2 |
| Vámtarifaszám | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Termékleírás | Blue e+ faliklímák, Nemesacél, 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 380 V - 480 V, |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

IEC CB
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration