

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.050 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.050 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3201.050
Kivitel	termoelektromos hűtőhöz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Vegyí szál
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3201.200 3201.300
Méret	Szélesség: 90 mm Magasság: 106 mm Mélység: 8 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G2
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,01 kg
Bruttó tömeg	0,014 kg
Vámtarifaszám	56039390

Jellemzők

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK SZŰRŐ RTC-HEZ
