

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.200

Termo-elektromos hűtő

Állapot: 2026.05.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.200 - Termo-elektromos hűtő Teljes hűtési/ fűtőteljesítmény 80/80 W

A Peltier-technikán alapuló, nagy teljesítményű és könnyű szerkezetű klímaberendezések a kezelő- és kisméretű házak energiahatékony klimatizálását biztosítják. Hűtési/fűtési teljesítmény 80/80 W.

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | SK 3201.200 |
| Termékleírás | Nagy teljesítményű és könnyű termoelektromos klímák a kezelőházak és kisméretű házak hűtéséhez. |
| Anyag | Készülék: eloxált alumínium |
| General colour | RAL 7015 |
| Szín | Tető: RAL 7015 |
| Egységcsomag | Termo-elektromos klímaberendezés Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Szerelőanyagok Szűrőbetét USB kábel, A/B Fúrósablon |
| A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény | Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 80 W Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 80 W |
| L35 L30 teljes hűtési teljesítmény | Hűtési teljesítmény L35 L30/50 Hz : 100 W Hűtési teljesítmény L35 L30/60 Hz : 100 W |
| Névleges üzemi feszültség | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Névleges áram max. | 1,9 A |
| Indítási áram (LRA) | 6,4 A |
| Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos) | Külső kör: 45 m ³ /h Belső kör: 45 m ³ /h |
| Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8 |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|--|
| Fűtőteljesítmény | 80 W |
| Kivitel | fali kivitel |
| Méret | Szélesség: 125 mm Magasság: 400 mm Mélység: 155 mm |
| IP védetség EN 60 529 szerint | Külső kör IP 34 Belső kör IP 54 |
| Beépített tápegység | Igen |
| Csatlakozás módja (elektromos) | Dugaszolható rugós csatlakozókapocs |
| Hőmérséklet szabályzás | PID szabályozás (gyári beállítás: Hűtés +35 °C/ Fűtés +5 °C) |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -30 °C...55 °C |
| Beállítható hűtési tartomány | 5 °C...55 °C |
| Beállítható fűtési tartomány | -10 °C...20 °C |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 4,05 kg |
| Bruttó tömeg | 4,38 kg |
| Vámtarifaszám | 84186900 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Termékleírás | SK THERMOELECTRIC COOLER, 80W |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - F-gas regulation
Megfelelőségi nyilatkozat UK