

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.200

Termo-elektromos hűtő

Állapot: 2026.06.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.200 - Termo-elektromos hűtő Teljes hűtési/ fűtőteljesítmény 80/80 W

A Peltier-technikán alapuló, nagy teljesítményű és könnyű szerkezetű klímaberendezések a kezelő- és kisméretű házak energiahatékony klimatizálását biztosítják. Hűtési/fűtési teljesítmény 80/80 W.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3201.200
Termékleírás	Nagy teljesítményű és könnyű termoelektromos klímák a kezelőházak és kisméretű házak hűtéséhez.
Anyag	Készülék: eloxált alumínium
General colour	RAL 7015
Szín	Tető: RAL 7015
Egységcsomag	Termo-elektromos klímaberendezés Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Szerelőanyagok Szűrőbetét USB kábel, A/B Fúrósablon
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 80 W Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 80 W
L35 L30 teljes hűtési teljesítmény	Hűtési teljesítmény L35 L30/50 Hz : 100 W Hűtési teljesítmény L35 L30/60 Hz : 100 W
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	1,9 A
Indítási áram (LRA)	6,4 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 45 m ³ /h Belső kör: 45 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8

Jellemzők

Fűtőteljesítmény	80 W
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 125 mm Magasság: 400 mm Mélység: 155 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Beépített tápegység	Igen
Csatlakozás módja (elektromos)	Dugaszolható rugós csatlakozókapocs
Hőmérséklet szabályzás	PID szabályozás (gyári beállítás: Hűtés +35 °C/ Fűtés +5 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...55 °C
Beállítható hűtési tartomány	5 °C...55 °C
Beállítható fűtési tartomány	-10 °C...20 °C
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,05 kg
Bruttó tömeg	4,38 kg
Vámtarifaszám	84186900
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK THERMOELECTRIC COOLER, 80W

Jóváhagyások

Magyarország	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---