

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.970

Toroid transzformátor

Állapot: 2026.07.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.970 - Toroid transzformátor Primer csatlakozás 115 V/400 V

230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.

Jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cikkszám | SK 3201.970 |
| Termékleírás | 230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással. |
| Műszaki adatok | Teljesítmény: 110 VA Feszültségtűrés: $\pm 10\%$ Primer csatlakozás: 3500 mm hosszú Szekunder csatlakozás: 1500 mm hosszú Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint |
| Egységcsomag | Toroid transzformátor Rögzítési segédanyag |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Snap-mounting to support rails TS 35 | Igen |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 3363.X0X 3364.X0X 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700 |
| Méret | Szélesség: 105 mm Magasság: 123 mm Mélység: 55 mm |
| Névleges üzemi feszültség | 115 V (primer), 1~, 50 Hz/60 Hz 230 V (szekunder), 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nettó tömeg | 2,1 kg |
| Bruttó tömeg | 2,355 kg |

Jellemzők

| | |
|---------------|----------------------|
| Vámtarifaszám | 85043121 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Termékleírás | Trafo 115 V 50/60 Hz |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
|--------------|---------------------------|
