

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3210.504

## Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3210.504 - Levegő-víz hőcserélők tetőre szerelhető

A tetőfelületre történő felszereléshez. Hűtési teljesítmény 1,87 kW - 4 kW. A védettség alapkiépítésben IP 55. Különösen alkalmas zord körülmények közötti felhasználásra. Rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3210.504
Kivitel	Nemesacél vízvezető részek (1.4571)
Termékleírás	Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. A levegő/víz hőcserélőt a kapcsolószekrény tetejére kell szerelni a flexibilis vízcső-csatlakozóval.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Tömítőszőnyeg Rögzítési segédanyag
Teljes hűtési teljesítmény	L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 3 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 100 W 60 Hz esetén: 120 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,44 A 60 Hz esetén: 0,5 A

# Jellemzők

Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	1: 10 bar
Csatlakozás módja (elektromos)	Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hűtőközeg	Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet	1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások	½"-os tömlővég G ¾" külső menet
Hőmérsékletszabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	1 °C...70 °C
Méret	Szélesség: 597 mm Magasság: 417 mm Mélység: 475 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Védettség	IP 65 külön rendelésre
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34,7 kg
Bruttó tömeg	37 kg
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	SK Levegő/víz hőcserélők, tetőre szerelhető, 3,0 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, e-Comfort vezérlő, nemesacél vízvezető részek (1.4571), SzéxMaxMé: 597 x 417 x 475 mm

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat