

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3210.510

Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3210.510 - Levegő-víz hőcserélők tetőre szerelhető

A tetőfelületre történő felszereléshez. Hűtési teljesítmény 1,87 kW - 4 kW. A védettség alapkiépítésben IP 55. Különösen alkalmas zord körülmények közötti felhasználásra. Rugalmas vízcsatlakoztatási lehetőségek.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3210.510
Kivitel	Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
Termékleírás	Zord körülmények között, legfeljebb +70 °C hőmérsékletű környezetben történő alkalmazáshoz. A levegő/víz hőcserélőt a kapcsolószekrény tetejére kell szerelni a flexibilis vízcső-csatlakozóval.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Tömítőszőnyeg Rögzítési segédanyag
Teljes hűtési teljesítmény	L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 4 kW
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 102 W 60 Hz esetén: 125 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,9 A 60 Hz esetén: 1 A

Jellemzők

Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	1: 10 bar
Csatlakozás módja (elektromos)	Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hűtőközeg	Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet	1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások	½"-os tömlővég G ¾" külső menet
Hőmérsékletszabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	1 °C...70 °C
Méret	Szélesség: 597 mm Magasság: 417 mm Mélység: 475 mm
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Védettség	IP 65 külön rendelésre
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány	20 °C...55 °C
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	79,586 lb
Bruttó tömeg	83,774 lb
Vámtarifaszám	8415830070
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	SK Levegő/víz hőcserélő, tetőre szerelhető kivitel, 4,0 kW, 115 V, 1~, 50/ 60 Hz, komfortvezérlés, vízvezető elemek: vörösréz/sárgaréz, SzéxMaxMé: 597 x 417 x 475 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat