

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3215.700

Levegő-víz hőcserélők

Állapot: 2026.04.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3215.700 - Levegő-víz hőcserélők HD fali kivitel

Levegő/víz hőcserélő a higiéniaailag érzékeny gyártási területekre az élelmiszer és italgyártó iparban – optimális kiegészítő a Rittal HD higiénikus megoldások programjához. A könnyen tisztítható felépítés csökkenti a fertőzés kockázatát, így biztosítja az élelmiszerbiztonságot.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3215.700
Kivitel	Vörösréz/sárgaréz (Cu/CuZn) vízvezető részek
Termékleírás	Levegő/víz hőcserélő a higiéniaailag érzékeny gyártási területekre az élelmiszer és italgyártó iparban – optimális kiegészítő a Rittal HD higiénikus megoldások programjához. A könnyen tisztítható felépítés csökkenti a fertőzés kockázatát, így biztosítja az élelmiszerbiztonságot.
Előnyei	Könnyen tisztítható és higiéniai előírásoknak megfelelő felépítés A tető 30°-os dőlése megakadályozza a tárgyak ráhelyezését, és a folyadékok is gyorsan lefolynak rajta Kívül körben a szilikontömítés megakadályozza a ház és a levegő-víz hőcserélő közötti szennyeződés-kialakulást.
Anyag	Ház: 1.4301 nemesacél (AISI 304)
Felület	Ház: Egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság, < 0,8 µm durvaság
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Tömítési és rögzítési segédanyagok

Jellemzők

Teljes hűtési teljesítmény	L 35 W 10, 200 l/ó esetén: 1 kW L 35 W 10, 400 l/ó esetén: 1,2 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 77 W 60 Hz esetén: 104 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,38 A 60 Hz esetén: 0,47 A
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	1 - 10 bar
Bekapcsolási időtartam	100 %
Hűtőközeg	Víz (a specifikációkat lásd az interneten)
Előremenő vz hőmérséklet	1 °C...30 °C
Vízcsatlakozások	G 3/8" külső menet
Hőmérséklet szabályzás	Termosztatikusan vezérelt mágneses szelep
Hőmérséklet-ellenőrzés	Berendezésen belüli termosztát váltóérintkezővel, kapcsolási teljesítmény 16 A, beállítási tartomány +20 °C ... +60 °C (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	1 °C...70 °C
Méret	Szélesség: 215 mm Magasság: 982 mm Mélyiség: 100 mm
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Beállítható tartomány	20 °C...60 °C
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 56/59
Protection category NEMA	NEMA 4X
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	14 kg
Bruttó tömeg	14 kg
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC002515

Jellemzők

ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	SK Levegő/víz hőcserélő HD kivitel, oldalfali 1300 W

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
