

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3236.124 Mini ventilátor

Állapot: 2026.04.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3236.124 - Mini ventilátor

Kompakt egyenáramú szellőztető, házakban történő ház- ill. komponenshűtéshez.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3236.124
Termékleírás	Kompakt egyenáramú szellőztető házakban történő ház- ill. komponenshűtéshez.
Egységcsomag	Ventilátor Rögzítőcsavarok Érintésvédelem
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 1 W
Méret	Szélesség: 60 mm Magasság: 60 mm Mélység: 25,4 mm
Megjegyzés	Elektromos csatlakozás, 2 eres (hossza kb. 300 mm)
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Zajnyomásszint	egyenáram esetén: 20 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,11 kg
Bruttó tömeg	0,12 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK MINI-SZELLŐZTETŐ, 24V DC

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UR

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat