


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.066 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.02.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.066 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3237.066
Kivitel	EMC szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Réz-nikkel-króm bevonatú vegyi szál
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védetség és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3237.060/3237.6xx
Méret	Szélesség: 92 mm Magasság: 92 mm Mélység: 10 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G2
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0.005
Bruttó tömeg	0.009
Vámtarifaszám	56039390
EAN	4028177666214
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Jóváhagyások

---

Tanúsítványok

EAC