

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.067 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.04.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.067 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3237.067
Kivitel	EMC szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Réz-nikkel-króm bevonatú vegyi szál
Szín	Antracit
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védeltsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3237.4xx/3237.8xx
Méret	Szélesség: 92 mm Magasság: 92 mm Mélység: 10 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G2 a DIN EN ISO 16890 szerint: ISO Coarse 50%
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,005 kg
Bruttó tömeg	0,01 kg
Vámtarifaszám	56039390

Jellemzők

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK flíz szűrőbetét, SK 3237.8xx/3237.4xx EMC szűrőbetétes ventilátorokhoz, SzéxMaxMé: 92 x 92 x 10 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------