

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.108

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.108 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | SK 3237.108 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Termékleírás | A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja. |
| Termékváltozás | A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot. |
| Szín | RAL 9005 |
| Egységcsomag | Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel |
| Ventilátor | Axiális, kommutátoros motor |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel) | 50 Hz esetén: 20 m ³ /h 60 Hz esetén: 25 m ³ /h |
| Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám) | 1 x 3237208: 15/18 m ³ /h 2 x 3237208: 16/20 m ³ /h |
| Névleges üzemi feszültség | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Névleges teljesítmény Pel | 50 Hz esetén: 12 W 60 Hz esetén: 10 W |
| Névleges áram max. | 50 Hz esetén: 0,065 A 60 Hz esetén: 0,07 A |
| Méret | Szélesség: 116,5 mm Magasság: 116,5 mm |
| Beépítési mélység | 43 mm |

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Szereléshez szükséges kihagyás | Kivágás szélessége: 92 mm Kitörés magassága: 92 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 54 vegyszálás szűrőbetéttel IP 56 vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel |
| NEMA védetség | Type 12 vegyszálás szűrőbetéttel 3 típus Type 3R vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A |
| Megjegyzés | A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél. A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal |
| Ventilátor élettartam (L10, 40 °C) | 50 Hz esetén: 55.000 h 60 Hz esetén: 60.000 h |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -15 °C...55 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -30 °C...70 °C |
| Zajnyomásszint | 50 Hz esetén: 38 dB(A) 60 Hz esetén: 43 dB(A) |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,45 kg |
| Bruttó tömeg | 0,468 kg |
| Vámtarifaszám | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Termékleírás | SK filter fan TopTherm, 20/25 m ³ / h, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, WHD: 116.5 x 116.5 x 16 mm |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFTA
UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK