


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3237.708

## Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.708 - Blue e+ szűrős ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m<sup>3</sup>/h, IP 54 standard védelem.



## Jellemzők

|   |  |
|---|--|
| Cikkszám  | SK 3237.708  |
| Kivitel   | fali kivitel   |
| Termékleírás  | A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.   |
| Előnyei   | A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően<br>Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén<br>A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez<br>Szerszám nélküli szerelés |
| Anyag   | Műanyag  |
| Szín  | RAL 9005   |
| Egységcsomag  | Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel   |
| Ventilátor  | Axiális, kommutátoros motor  |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel) | 50 Hz esetén: 20 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz esetén: 25 m <sup>3</sup> /h   |

# Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálás szűrőbetéttel | 50 Hz esetén: 15 m <sup>3</sup> /h<br>60 Hz esetén: 18 m <sup>3</sup> /h  |
| Névleges üzemi feszültség  | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Névleges teljesítmény Pel  | 50 Hz esetén: 13 W<br>60 Hz esetén: 11,1 W  |
| Névleges áram max.   | 50 Hz esetén: 0,1 A<br>60 Hz esetén: 0,09 A   |
| Méret  | Szélesség: 116,5 mm<br>Magasság: 116,5 mm<br>Mélység: 64,5 mm   |
| Beépítési mélység  | 46 mm   |
| Szereléshez szükséges kihagyás   | Kivágás szélessége: 92 mm<br>Kitörés magassága: 92 mm   |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint  | IP 54 vegyszálás szűrőbetéttel<br>IP 56 vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel   |
| NEMA védetség  | Type 12 vegyszálás szűrőbetéttel<br>Type 3, 3R vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel  |
| Előtét biztosító   | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A  |
| Megjegyzés   | A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal |
| Üzemi hőmérséklettartomány   | -15 °C...55 °C  |
| Tárolási hőmérséklettartomány  | -30 °C...70 °C  |
| Zajnyomásszint   | 50 Hz esetén: 42 dB(A)<br>60 Hz esetén: 47 dB(A)  |
| Csomagolási egység   | 1 db  |
| Nettó tömeg  | 0,45 kg   |
| Bruttó tömeg   | 0,468 kg  |
| Vámtarifaszám  | 84145915  |
| ETIM 9   | EC000320  |

# Jellemzők

---

|              |  |
|--------------|--|
| ETIM 8       | EC000320   |
| ECLASS 8.0   | 27180716   |
| Termékleírás | SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 20/25 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005 |

---

# Jóváhagyások

---

|              |  |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | CSA<br>30 - KC Korea<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat  |

---