

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3237.724

Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2026.07.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3237.724 - Blue e+ szűrős ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védelem.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3237.724
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor	Axiális, egyenáramú motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	egyenáram esetén: 20 m ³ /h

Jellemzők

Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálás szűrőbetéttel	egyenáram esetén: 15 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 1,4 W
Névleges áram max.	egyenáram esetén: 0,06 A
Méret	Szélesség: 116,5 mm Magasság: 116,5 mm Mélység: 64,5 mm
Beépítési mélység	46 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 92 mm Kitörés magassága: 92 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás szűrőbetéttel IP 56 vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálás szűrőbetéttel Type 3, 3R vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	egyenáram esetén: 42 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,21 kg
Bruttó tömeg	0,292 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Jellemzők

Termékleírás	SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 20 m ³ /h, 24 V(DC), SzéMaMé 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
--------------	--

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat