

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.025

# Hajtogatott szűrő

Állapot: 2026.04.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.025 - Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékűtőkhez

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3238.025
Kivitel	szűrő szellőztető/kimeneti szűrő
Anyag	Redősszűrő: az alap poliészter, olvasztva fúvott polikarbonát Felszívószőnyeg: 100% poliészter
Szín	fehér
Megjegyzés	Nem alkalmas EMC szűrőbetétes ventilátorokban történő alkalmazáshoz.
Az alábbi cikkszámokhoz	3238.3xx 3238.7xx
Méret	Szélesség: 114 mm Magasság: 114 mm Mélység: 14 mm
Elnyelőbetét mérete	Szélesség: 120 mm Magasság: 120 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55 szűrőbetétes ventilátorba/kimeneti szűrőbe szerelés esetén
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,1 kg
Bruttó tömeg	0,113 kg
Vámtarifaszám	56039390

## Jellemzők

---

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK hajtogatott szűrő, IP55, 3238.7xx/3238.3xx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 114x114x14 mm

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UR + C-UR (recognized)
--------------	------------------------