

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.066 Flíz szűrőbetét

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.066 - Flíz szűrőbetét

Tartalék szűrőbetétek tetőventilátorhoz, szűrőbetétes ventilátorhoz és termo-elektromos hűtőhöz a kapcsolószekrénybe épített komponensek szennyeződés, por és víz elleni hatékony védelmére.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3238.066
Kivitel	EMC szűrőbetétes ventilátorhoz
Termékleírás	Rendezetlen szálszerkezetű műszálrost. 100 °C-ig hőálló, önkioltó, F1 osztályú a DIN 53 438 szerint. Poros levegő oldal: nyitott szerkezet. Tisztalevegő oldal: zárt szerkezet. Szinte az összes porfajta megbízható kiszűrése 10 µm szemcsemérettől.
Anyag	Réz-nikkel-króm bevonatú vegyi szál
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védeltsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3238.6..
Méret	Szélesség: 125 mm Magasság: 125 mm Mélység: 12 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G2
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,015 kg
Bruttó tömeg	0,02 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK EMV SZÖRÖBETÉT, SK 3238.6xx, 5DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

UR + C-UR (recognized)