

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.118

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.118 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3238.118
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Termékváltozás	A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor	Axiális, kommutátoros motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	50 Hz esetén: 63 m ³ /h 60 Hz esetén: 70 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 52 m ³ /h 60 Hz esetén: 63 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)	1 x 3238208: 36/42 m ³ /h 2 x 3238208: 46/54 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 16,5 W 60 Hz esetén: 14,9 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,24 A 60 Hz esetén: 0,18 A
Méret	Szélesség: 148,5 mm Magasság: 148,5 mm

Jellemzők

Beépítési mélység	58,5 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 124 mm Kitörés magassága: 124 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél. A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)	50 Hz esetén: 68.200 h 60 Hz esetén: 68.200 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 46 dB(A) 60 Hz esetén: 49 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,9 kg
Bruttó tömeg	1 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Jellemzők

Termékleírás

SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 52/63 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 148,5 x 148,5 x 16 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

30 - KC Korea
UL + C-UL - FTFA
UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK