

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.124

# TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.124 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, IP 54 standard védelem.

## Jellemzők

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                                | SK 3238.124                                                                                                                                                                                                  |
| Kivitel                                                                                 | fali kivitel                                                                                                                                                                                                 |
| Termékleírás                                                                            | A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.                   |
| Termékváltozás                                                                          | A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot. |
| Szín                                                                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                     |
| Egységcsomag                                                                            | Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel                                                                                                                                                         |
| Ventilátor                                                                              | Axiális, egyenáramú motor                                                                                                                                                                                    |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)                             | egyenáram esetén: 63 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                       |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)                             | egyenáram esetén: 52 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                       |
| Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám) | 1 x 3238200: 36 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3238200: 46 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                       |
| Névleges üzemi feszültség                                                               | 24 V (DC)                                                                                                                                                                                                    |
| Névleges teljesítmény Pel                                                               | egyenáram esetén: 5,7 W                                                                                                                                                                                      |
| Névleges áram max.                                                                      | egyenáram esetén: 0,24 A                                                                                                                                                                                     |
| Méret                                                                                   | Szélesség: 148,5 mm<br>Magasság: 148,5 mm                                                                                                                                                                    |
| Beépítési mélység                                                                       | 58,5 mm                                                                                                                                                                                                      |

# Jellemzők

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szereléshez szükséges kihagyás    | Kivágás szélessége: 124 mm<br>Kitörés magassága: 124 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel<br>IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NEMA védetség                     | Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel<br>3 típus<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel                                                                                                                                                                                                                            |
| Előtét biztosító                  | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Megjegyzés                        | A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél.<br>A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal |
| Üzemi hőmérséklettartomány        | -15 °C...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tárolási hőmérséklettartomány     | -30 °C...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zajnyomásszint                    | egyenáram esetén: 46 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Csomagolási egység                | 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettó tömeg                       | 0,539 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bruttó tömeg                      | 0,64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vámtarifaszám                     | 84145915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM 9                            | EC000320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ETIM 8                            | EC000320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                        | 27180716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termékleírás                      | SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 52 m <sup>3</sup> /h, 24 V (DC), SzéxMaxMé: 148,5 x 148,5 x 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat