

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3238.624

## TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.03.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3238.624 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, IP 54 standard védelem.



## Jellemzők

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám                                                                                | SK 3238.624                                                                                                                                                                                                  |
| Kivitel                                                                                 | fali kivitel<br>EMV (elektromágneses összeférhetőség)                                                                                                                                                        |
| Termékleírás                                                                            | Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.                                                                                   |
| Termékváltozás                                                                          | A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot. |
| Szín                                                                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                     |
| Egységcsomag                                                                            | Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel                                                                                                                                                         |
| Ventilátor                                                                              | Axiális, egyenáramú motor                                                                                                                                                                                    |
| Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám) | 1 x 3238060: 36 m <sup>3</sup> /h<br>2 x 3238060: 46 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                       |
| Szabadkifúvásos légszállítási teljesítmény (vegyszálas szűrőbetéttel) DC                | 52 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                                                                         |
| Névleges üzemi feszültség                                                               | 24 V (DC)                                                                                                                                                                                                    |

# Jellemzők

|                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges áram max.                 | egyenáram esetén: 0,24 A                                                                                                                   |
| Névleges teljesítmény Pel          | egyenáram esetén: 5,7 W                                                                                                                    |
| Méret                              | Szélesség: 148,5 mm<br>Magasság: 148,5 mm                                                                                                  |
| Beépítési méretek                  | Felépítési mélység: 16 mm<br>Beépítési mélység: 58,5 mm                                                                                    |
| Szereléshez szükséges kihagyás     | Kivágás szélessége: 124 mm<br>Kitörés magassága: 124 mm                                                                                    |
| Megjegyzés                         | Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott. |
| IP védettség az IEC 60 529 szerint | IP 54 vegyszálas szűrőbetéttel<br>IP 56 vegyszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel                                               |
| NEMA védettség                     | Type 12 vegyszálas szűrőbetéttel<br>3 típus<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X vegyszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel           |
| Előtét biztosító                   | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A                                                                                                     |
| Élettartam                         | 95 500 h                                                                                                                                   |
| Üzemi hőmérséklettartomány         | -15 °C...55 °C                                                                                                                             |
| Tárolási hőmérséklettartomány      | -30 °C...70 °C                                                                                                                             |
| Zajnyomásszint                     | egyenáram esetén: 46 dB(A)                                                                                                                 |
| Csomagolási egység                 | 1 db                                                                                                                                       |
| Nettó tömeg                        | 0,9 kg                                                                                                                                     |
| Bruttó tömeg                       | 0,92 kg                                                                                                                                    |
| Vámtarifaszám                      | 84145915                                                                                                                                   |
| ETIM 9                             | EC000320                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0                         | 27180716                                                                                                                                   |
| Termékleírás                       | SK Szűrős szellőztető, TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), SzéxMaxMé: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC                                                 |

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat