

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3238.810

Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2026.05.31. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3238.810 - Blue e+ szűrős ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Komplett ventilátor egység EMC árnyékolással a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h



Jellemzők

Cikkszám	SK 3238.810
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység EMC szűrőbetéttel
Ventilátor	Axiális, kommutátoros motor

Jellemzők

Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 53 m ³ /h 60 Hz esetén: 64 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálás szűrőbetéttel	50 Hz esetén: 40 m ³ /h 60 Hz esetén: 46 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 15,4 W 60 Hz esetén: 15,8 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,2 A 60 Hz esetén: 0,21 A
Méret	Szélesség: 148,5 mm Magasság: 148,5 mm Mélység: 82,5 mm
Beépítési mélység	64 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 124 mm Kitörés magassága: 124 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás szűrőbetéttel IP 56 vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálás szűrőbetéttel Type 3, 3R, 4, 4X vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 52 dB(A) 60 Hz esetén: 54 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,68 kg
Bruttó tömeg	0,68 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EMC, 53/64 m ³ /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat