

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.400 Blue e+ kilépő szűrő

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.400 - Blue e+ kilépő szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzáféréssel történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3239.400
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanismusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén Szerszám nélküli szerelés
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kimeneti szűrő EMC szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 177 mm Kitörés magassága: 177 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	SK 3239.8xx

Jellemzők

Méret	Szélesség: 204 mm Magasság: 204 mm Mélység: 45,8 mm
NEMA védettség	Type 12 vegyszálalás szűrőbetéttel Type 3, 3R, 4, 4X vegyszálalás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálalás szűrőbetéttel IP 56 vegyszálalás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,473 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Blue e+ kimeneti szűrő, 3239.8xx szűrőbetétes ventilátorhoz, EMC, SzéMaMé 204 x 204 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--