

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.624

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.03.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.624 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védetség.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3239.624
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Termékváltozás	A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetétrel
Ventilátor	Axiális, egyenáramú motor
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetétrel (darabszám x cikkszám)	1 x 3239060: 74 m ³ /h 2 x 3239060: 84 m ³ /h
Szabadkifúvásos légszállítási teljesítmény (vegyszálas szűrőbetétrel) DC	100 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)

Jellemzők

Névleges áram max.	egyenáram esetén: 0,24 A
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 5,7 W
Méret	Szélesség: 204 mm Magasság: 204 mm
Beépítési méretek	Felépítési mélység: 24 mm Beépítési mélység: 90 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 177 mm Kitörés magassága: 177 mm
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálas szűrőbetéttel IP 56 vegyszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálas szűrőbetéttel Type 3R vegyszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel Type 4X vegyszálas szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Élettartam	95 500 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	egyenáram esetén: 46 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,1 kg
Bruttó tömeg	1,24 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Szűrős szellőztető, TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), SzéxMaxMé: 204 x 204 x 24 mm, EMC

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat