

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.724 Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.724 - Blue e+ szűrős ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 1160 m³/h, IP 54 standard védelem.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3239.724
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Előnyei	Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor	Axiális, egyenáramú motor

Jellemzők

Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	egyenáram esetén: 110 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel	egyenáram esetén: 92 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	egyenáram esetén: 100 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálas szűrőbetéttel	egyenáram esetén: 75 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 5,7 W
Névleges áram max.	egyenáram esetén: 0,27 A
Méret	Szélesség: 204 mm Magasság: 204 mm Mélység: 105 mm
Beépítési mélység	84 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 177 mm Kitörés magassága: 177 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védetség	Type 12 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel Type 3, 3R, 4, 4X vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C

Jellemzők

Zajnyomásszint	egyenáram esetén: 51 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,78 kg
Bruttó tömeg	0,989 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, 110 m ³ /h, 24 V(DC), SzéMaMé 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat