

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3239.810

## Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3239.810 - Blue e+ szűrős ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

Komplett ventilátor egység EMC árnyékolással a felületekre történő szerszám nélküli felszereléshez. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m<sup>3</sup>/h



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3239.810
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység EMC szűrőbetéttel
Ventilátor	Axiális, kommutátoros motor

# Jellemzők

Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 100 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 115 m <sup>3</sup> /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálás szűrőbetéttel	50 Hz esetén: 75 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 86 m <sup>3</sup> /h
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 15,4 W 60 Hz esetén: 15,8 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,2 A 60 Hz esetén: 0,21 A
Méret	Szélesség: 204 mm Magasság: 204 mm Mélység: 105 mm
Beépítési mélység	84 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 177 mm Kitörés magassága: 177 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás szűrőbetéttel IP 56 vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védetség	Type 12 vegyszálás szűrőbetéttel Type 3, 3R, 4, 4X vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
Üzemi hőmérséklettartomány	-15 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 51 dB(A) 60 Hz esetén: 54 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,235 kg

## Jellemzők

---

Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EMC, 100/115 m <sup>3</sup> /h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	CSA UL + C-UL - FTTH UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat