

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.060 Kimeneti szűrő

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.060 - Kimeneti szűrő EMV (elektromágneses összeférhetőség)

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3240.060
Kivitel	EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Anyag	ABS
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kimeneti szűrő EMC szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 224 mm Kitörés magassága: 224 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	SK 3240.6xx/3241.6xx
Méret	Szélesség: 255 mm Magasság: 255 mm Mélység: 25 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP54 EMC-szűrőbetéttel együtt IP 56 EMC szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,59 kg

## Jellemzők

---

Bruttó tömeg	0,599 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK KIMENETI SZÜRÖ, NF-KIVITEL

---

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat

---