

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.124

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.124 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3240.124
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja.
Termékváltozás	A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel
Ventilátor	Diagonális, egyenáramú motor
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	egyenáram esetén: 218 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	egyenáram esetén: 175 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám)	1 x 3240200: 130 m ³ /h 2 x 3240200: 159 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	24 V (DC)
Névleges teljesítmény Pel	egyenáram esetén: 11 W
Névleges áram max.	egyenáram esetén: 0,43 A
Méret	Szélesség: 255 mm Magasság: 255 mm
Beépítési mélység	107 mm

Jellemzők

Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 224 mm Kitörés magassága: 224 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
NEMA védetség	Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Megjegyzés	A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél. A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	egyenáram esetén: 51 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,9 kg
Bruttó tömeg	2,14 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 175 m ³ /h, 24 V (DC), SzéxMaxMé: 255 x 255 x 25 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTFTA

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK