

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.208 Kimeneti szűrő

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.208 - Kimeneti szűrő Standard

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3240.208
Termékleírás	A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Anyag	ABS
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Kimeneti szűrő Flíz szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 224 mm Kitörés magassága: 224 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Méret	Szélesség: 255 mm Magasság: 255 mm Mélység: 25 mm
NEMA védettség	Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel

Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,46 kg
Bruttó tömeg	0,56 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK outlet filter, standard, WHD: 255 x 255 x 25 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
