


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3240.308 Blue e+ kilépő szűrő

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3240.308 - Blue e+ kilépő szűrő

A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzáféréssel történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3240.308
Kivitel	fali kivitel
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanismusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Kimeneti szűrő Hajtogatott szűrő
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 224 mm Kitörés magassága: 224 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 255 mm Magasság: 255 mm Mélység: 45,2 mm
NEMA védettség	Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel Type 3, 3R, 4, 4X vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,45 kg
Bruttó tömeg	0,665 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Blue e+ kimeneti szűrő 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMa 255 x 255 mm, RAL 9005

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--