

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.600

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.04.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.600 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3240.600
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Termékváltozás	A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetétrel
Ventilátor	Diagonális, kommutátoros motor
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	50 Hz esetén: 175 m ³ /h 60 Hz esetén: 155 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetétrel (darabszám x cikkszám)	1 x 3240060: 130/110 m ³ /h 2 x 3240060: 159/135 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Jellemzők

Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,21 A 60 Hz esetén: 0,19 A
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 35 W 60 Hz esetén: 34 W
Méret	Szélesség: 255 mm Magasság: 255 mm
Beépítési méretek	Felépítési mélység: 25 mm Beépítési mélység: 107 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 224 mm Kitörés magassága: 224 mm
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás szűrőbetéttel IP 56 vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védetség	Type 12 vegyszálás szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X vegyszálás szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A
Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)	50 Hz esetén: 72.000 h 60 Hz esetén: 76.000 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 51 dB(A) 60 Hz esetén: 46 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,1 kg
Bruttó tömeg	2,294 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320

Jellemzők

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 175/155 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 255 x 255 x 25 mm, EMC

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
