

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3241.124

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3241.124 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | SK 3241.124 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Termékleírás | A diagonális rendszerű szűrős ventilátorok nyomása stabilabb, a légszállítási teljesítményük állandóbb. A diagonális kiáramlási irány a kapcsolószekrény egyenletesebb hűtését biztosítja. |
| Termékváltozás | A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot. |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetéttel |
| Ventilátor | Diagonális, egyenáramú motor |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel) | egyenáram esetén: 272 m ³ /h |
| Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel) | egyenáram esetén: 225 m ³ /h |
| Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetéttel (darabszám x cikkszám) | 1 x 3240200: 171 m ³ /h 2 x 3240200: 200 m ³ /h |
| Névleges üzemi feszültség | 24 V (DC) |
| Névleges teljesítmény Pel | egyenáram esetén: 19 W |
| Névleges áram max. | egyenáram esetén: 0,78 A |
| Méret | Szélesség: 255 mm Magasság: 255 mm |
| Beépítési mélység | 107 mm |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------------|---|
| Szereléshez szükséges kihagyás | Kivágás szélessége: 224 mm Kitörés magassága: 224 mm |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel |
| NEMA védetség | Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 2 A |
| Megjegyzés | A légszállítási teljesítmény növelése érdekében opcionálisan redősszűrő alkalmazható (lásd a jelleggörbét). Ez használható a szűrőbetétes és a tetőventilátoroknál és a kimeneti szűrőknél. A 3237.XXX szűrőbetétes ventilátornál az elektromos csatlakozás 2 különálló érrel történik a készüléken (hossza kb. 300 mm), minden más szűrőbetétes ventilátornál rugós sorkapoccsal |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -30 °C...55 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -30 °C...70 °C |
| Zajnyomásszint | egyenáram esetén: 54 dB(A) |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,82 kg |
| Bruttó tömeg | 2,029 kg |
| Vámtarifaszám | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Termékleírás | SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 225 m ³ /h, 24 V (DC), SzéxMaxMé: 255 x 255 x 25 mm |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA

30 - KC Korea

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK