

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.208 Kimeneti szűrő

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.208 - Kimeneti szűrő Standard

A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3243.208
Termékleírás	A konvekciós szellőztetéshez a kapcsolószekrény alsó és felső részében egy-egy kimeneti szűrő használható.
Anyag	ABS
Szín	RAL 9005
Egységcsomag	Kimeneti szűrő Flíz szűrőbetét
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Méret	Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm Mélység: 25 mm
NEMA védettség	Type 12 vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X vegyiszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel

## Jellemzők

---

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálas/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,75 kg
Bruttó tömeg	0,811 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK outlet filter, standard, WHD: 323 x 323 x 25 mm

---

## Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---