

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3243.300 Blue e+ kilépő szűrő

Állapot: 2026.04.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3243.300 - Blue e+ kilépő szűrő

A kilépő szűrő a hozzá tartozó szűrőbetétes ventilátorral arra szolgál, hogy a kapcsolószekrényekből a disszipált hőt elvezesse, a kapcsolószekrényt szellőztesse és a hőmérsékletre érzékeny alkatrészeket védje. Ez a környezeti levegő közvetlen hozzáféréssel történik, amelynek a hőmérsékletének a kapcsolószekrényben megengedett belső hőmérsékletérték alatt kell lennie.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3243.300
Kivitel	fali kivitel
Előnyei	A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kimeneti szűrő Hajtogatott szűrő
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx

## Jellemzők

Méret	Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm Mélység: 44,7 mm
NEMA védettség	Type 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel Type 3, 3R, 4, 4X vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP 55 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízsugár elleni fedéllel
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,956 kg
Bruttó tömeg	0,956 kg
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Blue e+ kimeneti szűrő 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx szűrőbetétes ventilátorhoz, SzéMa 323 x 323 mm, RAL 7035

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
--------------	--