

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.600

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.600 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3243.600
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Termékváltozás	A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetétrel
Ventilátor	Diagonális, 1~ kondenzátormotor
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	50 Hz esetén: 540 m ³ /h 60 Hz esetén: 590 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetétrel (darabszám x cikkszám)	1 x 3243060: 405/460 m ³ /h 2 x 3243060: 475/520 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Jellemzők

Névleges áram max.	50 Hz esetén: 0,37 A 60 Hz esetén: 0,39 A
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 70 W 60 Hz esetén: 87 W
Méret	Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm
Beépítési méretek	Felépítési mélység: 25 mm Beépítési mélység: 118,5 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 54 vegyszálas szűrőbetéttel IP 56 vegyszálas szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védettség	Type 12 vegyszálas szűrőbetéttel 3 típus Type 3R Type 4 Type 4X vegyszálas szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Ventilátor élettartam (L10, 40 °C)	50 Hz esetén: 65.000 h 60 Hz esetén: 61.000 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-30 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-30 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 59 dB(A) 60 Hz esetén: 61 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,636 kg
Bruttó tömeg	3,836 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320

Jellemzők

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 540/590 m ³ /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 323 x 323 x 25 mm, EMC

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
