

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.600

TopTherm szűrőbetétes ventilátor

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.600 - TopTherm szűrőbetétes ventilátor EMV (elektromágneses összeférhetőség)

EMV-árnyékolású komplett szellőztetőegység sík felületbe építése szerszám nélkül. Légszállítási teljesítmény 20 - 900 m³/h, IP 54 standard védelem.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3245.600
Kivitel	fali kivitel EMV (elektromágneses összeférhetőség)
Termékleírás	Az EMC szűrős ventilátorok árnyékoló és csillapító hatása nagy, teljesítik az EN 61587-3 szerinti 2-es követelményszintet.
Termékváltozás	A csatlakozókapocs takarófedele 2024. májusa óta nem része a TopTherm szűrőbetétes ventilátoroknak. Az ellenőrzés során nem bizonyult szükségesnek, nem befolyásolja sem a működést, sem az üzembiztonságot.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység flíz szűrőbetétrel
Ventilátor	Diagonális, EC motor
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	50 Hz esetén: 890 m ³ /h 60 Hz esetén: 890 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény kimeneti szűrővel, flíz szűrőbetétrel (darabszám x cikkszám)	1 x 3243060: 630/630 m ³ /h 2 x 3243060: 770/770 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Jellemzők

Névleges áram max.	50 Hz esetén: 1,33 A 60 Hz esetén: 1,33 A
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 165 W 60 Hz esetén: 165 W
Méret	Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm
Beépítési méretek	Felépítési mélység: 25 mm Beépítési mélység: 130,5 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm
Megjegyzés	Az energiahatékonyság javításához és a berendezések élettartamának növeléséhez hőmérséklet-szabályozók vagy -kijelzők használata ajánlott.
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP51 vegyszálas szűrőbetéttel IP 56 vegyszálas szűrőbetéttel és vízszög elleni fedéllel
NEMA védetség	Type 1 12-es típus 3 típus Type 3R vegyszálas szűrőbetéttel és vízszög elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Élettartam	59 000 h
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 72 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,622 kg
Bruttó tömeg	3,822 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Jellemzők

Termékleírás

SK Szűrőbetétes ventilátor, TopTherm, 890/890 m³/h, 200-240 V, 1~,
50/60 Hz, SzéxMaxMé: 323 x 323 x 25 mm, EMC

Jóváhagyások

Jóváhagyások

CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK