

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3248.000

Levegő-levegő hőcserélők

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3248.000 - Levegő-levegő hőcserélők tetőre szerelhető

Csatlakozásra teljesen kész, tetőre szerelhető hőcserélő egység szabályozó nélkül.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3248.000
Kivitel	tetőre szerelhető
Termékleírás	A levegő/levegő hőcserélők különösen az agresszív környezeti feltételek esetén alkalmasak, hiszen a két levegőkör révén a belső és a külső keringés teljesen el van választva egymástól.
Szín	Fedél: RAL 7035 Ház: RAL 7016
Egységcsomag	Teljesen csatlakozásra kész egység A ventilátorok csatlakoztatása két 3-eres csatlakozókábellel történik, érvéghüvellyel Fúrósablon Rögzítési segédanyag
Specifikus hővezetés	66 W/K
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvósos)	Külső kör 50 Hz esetén: 965 m ³ /h Belső kör 50 Hz esetén: 965 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	ventilátoronként 50 Hz esetén: 0,32 A ventilátoronként 60 Hz esetén: 0,4 A
Csatlakozás módja (elektromos)	Csatlakozókábel
Méret	Szélesség: 595 mm Magasság: 362 mm Mélység: 440 mm
Megjegyzés	A kapcsolószekrényen belüli pontos hőmérséklet szabályozáshoz a belső kapcsolószekrény-hőmérséklet szabályozót, a digitális belső kapcsolószekrény-hőmérséklet kijelzőt és szabályozót, vagy a fordulatszám-szabályozót ajánljuk.
Ventilátorok száma	2

Jellemzők

Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...55 °C
IP védetség az IEC 60 529 szerint	Belső kör IP 54 Külső kör IP 34
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	25 kg
Bruttó tömeg	27 kg
Vámtarifaszám	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Termékleírás	SK Direct Air Cooling (DAC, közvetlen léghűtés) rendszer, tetőre szerelhető kivitel, 48 V DC, SzéxMaxMé: 875 x 125 x 313 mm

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---