


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3285.940

## Hajtogatott szűrő

Állapot: 2026.04.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3285.940 - Hajtogatott szűrő szűrőbetétes és tetőventilátorokhoz, hűtőberendezésekhez és folyadékűtőkhöz

A minőségi hajtogatott szűrő a hagyományos vegyiszálas szűrőkkel szemben a térfogatáram jelentős növekedését teszi lehetővé, ezzel nő a berendezés teljesítménye, illetve csökken az energiafogyasztás. Emellett a jobb szűrési tulajdonságoknak köszönhetően kevesebb a por a szekrényben és a berendezésben, valamint a hosszabb élettartam révén a szervizköltségek is csökkennek.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3285.940
Kivitel	Folyadékűtőkhöz
Anyag	Poliészter
Megjegyzés	A berendezések teljesítményadatai, védettsége és jóváhagyásai csak eredeti Rittal szűrőbetéttel együtt biztosítottak.
Az alábbi cikkszámokhoz	3319.100 3320.200 3334.300 3334.360 3334.440 3334.460 3334.470 3334.480 3334.400 3334.450
Méret	Szélesség: 131 mm Magasság: 113 mm Mélység: 13 mm
Szűrőosztály	a DIN EN 779 szerint: G3
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,087 kg

# Jellemzők

Bruttó tömeg	0,097 kg
Vámtarifaszám	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Termékleírás	SK Hajtogatott szűrő Blue e+ folyadékhűtőhöz (inverter ház) 3320.200/3334.300/3334.400, SzéxMaxMé: 131x113x13 mm