

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.351 Csatlakozótömlő

Állapot: 2026.07.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.351 - Csatlakozótömlő

Rugalmas és rövidíthető csatlakozótömlő kétoldali hollandi anyával az LCP/LCU fix csövezéshez történő csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3301.351
Termékleírás	1 m hosszú, rugalmas, nyomásálló és rövidíthető csatlakozótömlő 1"-os belső menetes/síktömítéses kétoldali csavarzattal, tömítéssel az LCP fix meglévő csövezéshez történő rögzítéséhez.
Hossz	1 m
Vízcsatlakozások	G 1" belső menet
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,5 kg
Bruttó tömeg	3,04 kg
Vámtarifaszám	84159000
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Termékleírás	SK csatlakozótömlő, LCP Hybrid típushoz, flexibilis, nyomásálló, rövidíthető, H: 1 m, 1" belső menetes