


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.505**

**Elektromos kondenzátum  
elpárologtató**

Állapot: 2026.05.31. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.505 - Elektromos kondenzátum elpárolgató

A kapcsolószekrény külsejére szerelhető. Minden kapcsolószekrény-hűtőberendezéshez és oldalfali levegő/víz hőcserélőhöz.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3301.505
Termékleírás	A kapcsolószekrény külsejére szerelhető. Minden kapcsolószekrény-hűtőberendezéshez és (fali) levegő/víz hőcserélőhöz.
Előnyei	Többféle feszültséggel, ezért nemzetközileg is használható
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Elektromos kondenzátum elpárolgató, csatlakozásra kész
Evaporation performance	230 V: 3,5 l/d 115 V: 3,0 l/nap
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 129 mm Mélység: 105 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...60 °C
Névleges üzemi feszültség	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,74 kg
Bruttó tömeg	2,2 kg
Vámtarifaszám	84189910

## Jellemzők

---

ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715
Termékleírás	KÜLSŐ KONDENZVÍZ-ELPÁROLOGTATÓ, 400MM

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------

---