

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.210

## TopTherm Blue e fali klíma

Állapot: 2025.08.31. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.210 - TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.



## Jellemzők

Cikkszám	SK 3302.210
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Szín	RAL 9007
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteliesség L35 L35 / 60 Hz: 0,32 kW Hűtőteliesség L35 L50 / 60 Hz: 0,16 kW
Névleges üzemi feszültség	115 V, 1~, 60 Hz
Névleges áram max.	60 Hz esetén: 3,3 A
Indulási áram (max.)	60 Hz esetén: 8 A

# Jellemzők

Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 310 m <sup>3</sup> /h Belső kör: 345 m <sup>3</sup> /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteliesség-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 140 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,1 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -nak megfelelő (CO <sub>2</sub> e): 0,08 t
Hőmérséklet szabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz	54 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	30 °C...54 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	25 bar
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	13.3
Bruttó tömeg	14
Vámtarifaszám	84158200

# Jellemzők

---

EAN	4028177379596
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

---

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Tanúsítványok	EAC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK

---