

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.300

TopTherm Blue e fali klíma

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.300 - TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3302.300
Kivitel	fali kivitel Vízszintes elrendezésű
Termékleírás	Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,3 kW Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,32 kW Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,16 kW Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,17 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Jellemzők

Névleges áram max.	50 Hz esetén: 1,6 A 60 Hz esetén: 1,7 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 4,3 A 60 Hz esetén: 5,3 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 310 m ³ /h Belső kör: 310 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Kivitel	fali kivitel
Egyedi kialakítás	Vízszintes elrendezésű
Méret	Szélesség: 525 mm Magasság: 340 mm Mélység: 153 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,15 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,09 t
Hőmérséklet szabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...53 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	30 °C...52 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,3 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,33 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	25 bar

Jellemzők

Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	14,07 kg
Bruttó tömeg	15,64 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK RTT MINI OLDALKLÍMA, 300W, 230V,

Jóváhagyások

Jóváhagyások	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK