

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.100

Fali klímák

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.100 - Fali klímák alap vezérlővel

Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.



Jellemzők

| | |
|---|--|
| Cikkszám | SK 3303.100 |
| Anyag | Acéllemez |
| Egységcsomag | Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Rögzítési segédanyag |
| A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény | Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 500 W Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 610 W Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 280 W Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 350 W |
| Névleges üzemi feszültség | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Névleges áram max. | 50 Hz esetén: 2,6 A 60 Hz esetén: 2,6 A |
| Indulási áram (max.) | 50 Hz esetén: 5,1 A 60 Hz esetén: 6,4 A |
| Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos) | Külső kör: 345 m ³ /h Belső kör: 310 m ³ /h |
| Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4 |
| Kivitel | fali kivitel |

Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Méret | Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 210 mm |
| IP védetség EN 60 529 szerint | Külső kör IP 34 Belső kör IP 54 |
| Hűtőközeg | Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,17 kg |
| Hőmérséklet szabályzás | Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C) |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 20 °C...55 °C |
| Beállítható tartomány | 30 °C...55 °C |
| Névleges teljesítmény Pel | Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 36 W Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 380 W Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 420 W Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 390 W |
| Előtét biztosító | Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 17 kg |
| Bruttó tömeg | 17,7 kg |
| Vámtarifaszám | 84158200 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Termékleírás | SK RTT fali klíma, 500W, 230V, alap vezérlő, falra szerelhető kivitel |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |