

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.130

Fali klímák

Állapot: 2025.12.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.130 - Fali klímák alap vezérlővel

Fali klímák 500 W - 4000 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált alap vezérlővel, RiNano bevonattal a kondenzátoron és elektromos kondenzvíz-párologtatással.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3303.130
Anyag	Acéllemez
Egységcsomag	Csatlakozásra kész huzalozás Fúrósablon Rögzítési segédanyag
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 500 W Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 610 W Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 280 W Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 310 W
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 2,6 A 60 Hz esetén: 2,6 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 5,1 A 60 Hz esetén: 6,4 A
Lég szállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 345 m³/h Belső kör: 310 m³/h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőteljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Kivitel	fali kivitel

Jellemzők

Méret	Szélesség: 280 mm Magasság: 550 mm Mélység: 210 mm
IP védetség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 54
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R134a Mennyiség: 0,17 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 1.430 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,24 t
Hőmérséklet szabályzás	Alapvezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	20 °C...55 °C
Beállítható tartomány	30 °C...55 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 360 W Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 380 W Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 465 W Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 490 W
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység	1 db
EAN	4028177610453
ECLASS 8.0	27180704

Jóváhagyások

Tanúsítványok	EAC Ex
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK