

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.504

TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X

Állapot: 2026.06.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.504 - TopTherm Blue e fali klíma, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2 500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3303.504
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály NEMA 4X.
Előnyei	Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	1.4404 nemesacél (AISI 316L)
Szín	RAL 7001
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag

Jellemzők

A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,52 kW Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,6 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,28 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,34 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 2,6 A 60 Hz esetén: 2,6 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 5,1 A 60 Hz esetén: 6,4 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvós)	Külső kör: 315 m ³ /h Belső kör: 265 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 285 mm Magasság: 620 mm Mélység: 298 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,17 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,11 t
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...50 °C

Jellemzők

Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	36 kg
Bruttó tömeg	39,375 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK Blue e falı klima, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, nemesacél, SzéxMaxMé: 285 x 620 x 298 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFTA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	FCC Megfelelıségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelıségi nyilatkozat UK