

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3303.508

TopTherm Blue e fali klíma, UL Type 3R/4

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3303.508 - TopTherm Blue e fali klíma, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energiahatékony Blue e fali klímák 500 W - 2500 W teljesítményosztályban alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással, (1000 W-tól), UL Type 3R/4, 12 védettséggel.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3303.508
Kivitel	fali kivitel
Termékleírás	Energiahatékony Blue e fali klímák alapfelszereltségben integrált e-komfortvezérlővel és elektromos kondenzvíz-párologtatással. Védelmi osztály UL Type 3R/4, 12.
Előnyei	Kültéri elhelyezésre alkalmas Blue e technológia Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül
Anyag	Acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag

Jellemzők

A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény	Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 0,44 kW Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 0,5 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,23 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,32 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Megjegyzés a cikkszámhoz	beépített kondenzvíz-elpárolgatás nélkül
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 2,6 A 60 Hz esetén: 2,6 A
Indulási áram (max.)	50 Hz esetén: 5,1 A 60 Hz esetén: 6,4 A
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	Külső kör: 315 m ³ /h Belső kör: 265 m ³ /h
Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35	Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,13 Hűtőtéljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,22
Kivitel	fali kivitel
Méret	Szélesség: 285 mm Magasság: 620 mm Mélység: 298 mm
IP védelem EN 60 529 szerint	Külső kör IP 34 Belső kör IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,17 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,11 t
Hőmérséklet szabályzás	e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C

Jellemzők

Üzemi hőmérséklet	Kompresszoros hűtő üzemmód +10 °C környezeti hőmérséklet felett. -20 °C és +10 °C hőmérsékleti tartományban csak a belső ventilátor aktív.
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Beállítható tartomány	20 °C...50 °C
Névleges teljesítmény Pel	Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,35 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,45 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	28 bar
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 10 A
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	28,5 kg
Bruttó tömeg	38,5 kg
Vámtarifaszám	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	SK Blue e fali klima, UL Type 3R/4, 0,44 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 285 x 620 x 298 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation Megfelelőségi nyilatkozat UK